

ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE

DESCRIPTION

La structure spécifique de ce tissu microfibre et le tissage en bandes de bouclettes microfibre et polyester améliorent le confort de glisse et éliminent l'effet ventouse que l'on peut observer sur certains sols thermoplastiques.

La mousse intérieure, remplacée par un tissu microfibre plus fin, permet un essorage manuel plus facile et un séchage de la surface traitée plus rapide. Résiste aux détergents et désinfectants. Ne pas utiliser avec de la javel.

APPLICATIONS

Préconisée pour le lavage et la désinfection dans le secteur de la santé, convient également aux entreprises de propreté ainsi qu'aux collectivités.

La frange est compatible avec les principaux supports de lavage du marché.



CARACTÉRISTIQUES

CODE	MODE DE FIXATION	DIMENSIONS	POIDS À SEC	POIDS EN PRÉ-IMPRÉGNATION	POIDS APRÈS ESSORAGE SOUS PRESSE	CAPACITÉ D'ABSORPTION
3 9 5 3 1 7	Poches / languettes	45 x 15,5 cm	110 g	340 g	270 g	230 ml
3 9 5 3 1 8	Velcro	46 x 13 cm	90 g	350 g	N/A	260 ml
3 9 5 3 1 9	Velcro	66,5 x 13 cm	128 g	473 g	N/A	345 ml

- **Couleur :** Gris
- **Languettes :** 4 couleurs pour gérer les différentes zones de travail

COMPOSITION

- **Face :** 50% microfibre (80% polyester, 20% polyamide) et 50% polyester
- **Dos :** Polyester / velcro nylon

INSTRUCTIONS DE LAVAGE & DE SÉCHAGE

- Cette frange est préconisée pour le lavage et la désinfection. L'utilisation de chlore est proscrite.
- La température préconisée pour le lavage est de 60°C avec un maximum à 90°C.
- Le passage en sèche-linge est accepté ponctuellement à 60° maximum.
- Résiste à 300 lavages si les précautions sont respectées.

CODE	CONDITIONNEMENT		
	VENTE	COLIS	PALETTISATION
3 9 5 3 1 7	Unité	x100 franges	x22 colis
3 9 5 3 1 8	Unité	x120 franges	x33 colis
3 9 5 3 1 9	Unité	x120 franges	x21 colis

+ PRODUITS ASSOCIÉS

- 3 9 5 3 1 2 - SUPPORT DE LAVAGE POUR FRANGE À LANGUETTES TECHLINE
- 3 9 5 3 1 3 - SUPPORT DE LAVAGE POUR FRANGE VELCRO TECHLINE
- 3 9 5 3 2 4 - SUPPORT DE LAVAGE POUR FRANGE VELCRO TECHLINE